

Garant**VB.T 160404, Zvrst: HB7120-1**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	261232 HB7120-1
GTIN	4045197818843
Razred artikla	21G

Opis

VB.T 160404 HB7120-1 Zvrst: HB7120-1
Lomilec odrezkov: VM
Toleranca: M
Globina reza a_p : 0,5 - 2,5 mm
Podajanje f : 0,1 - 0,3 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 80 - 260 m/min

Tehnični opis

Rezalni pogoji	neprekinjen
Lomilec odrezkov	VM
Globina reza a_p	0,5 - 2,5 mm
Zvrst	HB7120-1
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	80 - 260 m/min
Radij rezila	0,4 mm

Podajanje f	0,1 - 0,4 mm/v
Glavna uporaba	M
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	Karbidna trdina
ISO-oznaka obračalne ploščice	VBMT 160404
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje