

**Garant****VC.T 110304, Zvrst: HB7120-1**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	261366 HB7120-1
GTIN	4045197818874
Razred artikla	21G

## Tehnični opis

Glavna uporaba	M
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	90 - 290 m/min
Rezalni pogoji	neprekinjen
Lomilec odrezkov	VS
Zvrst	HB7120-1
Podajanje f	0,1 - 0,3 mm/v
Radij rezila	0,4 mm
Globina reza $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	VCMT 110304

Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje