

Garant**VC.T 160404, Zvrst: HB7120-1**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	261372 HB7120-1
GTIN	4045197818898
Razred artikla	21G

Tehnični opis

Globina reza a_p	0,2 - 1,5 mm
Rezalni pogoji	neprekinjen
Lomilec odrezkov	VS
Glavna uporaba	M
Radij rezila	0,4 mm
Zvrst	HB7120-1
Podajanje f	0,1 - 0,3 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	90 - 290 m/min
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	VCMT 160404

Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje