

Garant**VC.T 160408, Zvrst: HB7120-1**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	261374 HB7120-1
GTIN	4045197818904
Razred artikla	21G

Opis

VC.T 160408 HB7120-1 Zvrst: HB7120-1
Lomilec odrezkov: VS
Toleranca: M
Globina reza a_p : 0,2 - 1,5 mm
Podajanje f : 0,1 - 0,3 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 90 - 290 m/min

Tehnični opis

Glavna uporaba	M
Lomilec odrezkov	VS
Radij rezila	0,8 mm
Rezalni pogoji	neprekinjen
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	90 - 290 m/min
Zvrst	HB7120-1
Podajanje f	0,1 - 0,3 mm/v

Globina reza a_p	0,2 - 1,5 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	VCMT 160408
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje