

**Garant****VC.T 110304, Zvrst: HB7120-1**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	261454 HB7120-1
GTIN	4045197818911
Razred artikla	21G

## Opis

VC.T 110304 HB7120-1 Zvrst: HB7120-1  
Lomilec odrezkov: VM  
Toleranca: M  
Globina reza  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm  
Podajanje  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/v  
Hitrost rezanja  $v_c$  za glavno uporabo: 80 - 260 m/min

## Tehnični opis

Globina reza $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Lomilec odrezkov	VM
Zvrst	HB7120-1
Glavna uporaba	M
Rezalni pogoji	neprekinjen
Radij rezila	0,4 mm

Podajanje f	0,1 - 0,4 mm/v
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	80 - 260 m/min
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	VCMT 110304
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje