

Garant**CC.T 060202, Zvrst: HB7140-1**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260050 HB7140-1
GTIN	4045197818942
Razred artikla	21G

Opis

CCMT 060202 HB7140-1 Zvrst: HB7140-1
Lomilec odrezkov: VS
Toleranca: MF
Globina reza a_p : 0,2 - 2,5 mm
Podajanje f : 0,1 - 0,3 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 70 - 260 m/min

Tehnični opis

Podajanje f	0,1 - 0,3 mm/v
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Glavna uporaba	M
Globina reza a_p	0,2 - 2,5 mm
Lomilec odrezkov	VS
Radij rezila	0,2 mm

Zvrst	HB7140-1
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	70 - 260 m/min
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	CCMT 060202
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Toleranca	MF
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje