

**Garant****CC.T 060204, Zvrst: HB7140-1**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260052 HB7140-1
GTIN	4045197818959
Razred artikla	21G

## Opis

CC.T 060204 HB7140-1 Zvrst: HB7140-1  
Lomilec odrezkov: VS  
Toleranca: MF  
Globina reza  $a_p$ : 0,2 - 2,5 mm  
Podajanje  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/v  
Hitrost rezanja  $v_c$  za glavno uporabo: 70 - 260 m/min

## Tehnični opis

Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Radij rezila	0,4 mm
Podajanje $f$	0,1 - 0,3 mm/v
Globina reza $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	70 - 260 m/min
Lomilec odrezkov	VS
Zvrst	HB7140-1

Glavna uporaba	M
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	CCMT 060204
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Toleranca	MF
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje