

Garant**CC.T 09T302, Zvrst: HB7140-1**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260056 HB7140-1
GTIN	4045197818966
Razred artikla	21G

Opis

CCMW 09T302 HB7140-1 Zvrst: HB7140-1
Lomilec odrezkov: VS
Toleranca: MF
Globina reza a_p : 0,2 - 2,5 mm
Podajanje f : 0,1 - 0,3 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 70 - 260 m/min

Tehnični opis

Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Zvrst	HB7140-1
Podajanje f	0,1 - 0,3 mm/v
Lomilec odrezkov	VS
Glavna uporaba	M
Radij rezila	0,2 mm

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	70 - 260 m/min
Globina reza a_p	0,2 - 2,5 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	CCMW 09T302
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Toleranca	MF
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje