

Garant**CC.T 09T304, Zvrst: HB7140-1**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260058 HB7140-1
GTIN	4045197818973
Razred artikla	21G

Opis

CC.T 09T304 HB7140-1 Zvrst: HB7140-1
Lomilec odrezkov: VS
Toleranca: MF
Globina reza a_p : 0,2 - 2,5 mm
Podajanje f : 0,1 - 0,3 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 70 - 260 m/min

Tehnični opis

Podajanje f	0,1 - 0,3 mm/v
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Radij rezila	0,4 mm
Zvrst	HB7140-1
Glavna uporaba	M
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	70 - 260 m/min
Lomilec odrezkov	VS

Globina reza a_p	0,2 - 2,5 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	CCMW 09T304
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Toleranca	MF
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje