

**Garant**
**CCMT 09T308, Zvrst: HB7140-1**


### Podatki za naročanje

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Številka za naročanje | 260060 HB7140-1 |
| GTIN                  | 4045197818980   |
| Razred artikla        | 21G             |

### Opis

CCMT 09T308 HB7140-1 Zvrst: HB7140-1  
 Lomilec odrezkov: VS  
 Toleranca: MF  
 Globina reza  $a_p$ : 0,2 - 2,5 mm  
 Podajanje  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/v  
 Hitrost rezanja  $v_c$  za glavno uporabo: 70 - 260 m/min

### Tehnični opis

|   |                 |
|---|-----------------|
| Podajanje $f$                           | 0,1 - 0,3 mm/v  |
| Lomilec odrezkov                        | VS              |
| Zvrst                                   | HB7140-1        |
| Rezalni pogoji                          | rahlo prekinjen |
| Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo | 70 - 260 m/min  |
| Glavna uporaba                          | M               |
| Radij rezila                            | 0,8 mm          |

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Globina reza $a_p$                  | 0,2 - 2,5 mm                            |
| Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Gladilna obdelava                       |
| Rezalni material                    | HM                                      |
| ISO-oznaka obračalne ploščice       | CCMW 09T308                             |
| Število zamenljivih ploščic/rezil   | 2                                       |
| Toleranca                           | MF                                      |
| Vrsta izdelka                       | Obračalna rezalna ploščica za struženje |