

Garant**CC.T 120404, Zvrst: HB7140-1**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260064 HB7140-1
GTIN	4045197818997
Razred artikla	21G

Opis

CC.T 120404 HB7140-1 Zvrst: HB7140-1
Lomilec odrezkov: VS
Toleranca: MF
Globina reza a_p : 0,2 - 2,5 mm
Podajanje f : 0,1 - 0,3 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 70 - 260 m/min

Tehnični opis

Zvrst	HB7140-1
Podajanje f	0,1 - 0,3 mm/v
Glavna uporaba	M
Radij rezila	0,4 mm
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	70 - 260 m/min
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Globina reza a_p	0,2 - 2,5 mm

Lomilec odrezkov	VS
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	CCMT 120404
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Toleranca	MF
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje