

Garant**CCMT 120408, Zvrst: HB7140-1**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260066 HB7140-1
GTIN	4045197819000
Razred artikla	21G

Opis

CCMT 120408 HB7140-1 Zvrst: HB7140-1
Lomilec odrezkov: VS
Toleranca: MF
Globina reza a_p : 0,2 - 2,5 mm
Podajanje f : 0,1 - 0,3 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 70 - 260 m/min

Tehnični opis

Zvrst	HB7140-1
Globina reza a_p	0,2 - 2,5 mm
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Glavna uporaba	M
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	70 - 260 m/min
Podajanje f	0,1 - 0,3 mm/v
Lomilec odrezkov	VS

Radij rezila	0,8 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	CCMT 120408
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Toleranca	MF
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje