

Garant**Orodje za struženje in vrtanje „5 v 1“ 1,5×D, desno, Ø DC: 8mm**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	268463 8
GTIN	4045197468475
Razred artikla	21X

Opis

Izvedba:

Z notranjim hlajenjem.
Cilindrično držalo.

Uporaba:

Plano struženje, vzdolžno struženje, vrtanje, notranje vzdolžno struženje, grezenje.

Napotek:

- Izberite čim večje radije vogala rezila.
- Pri vrtanju vedno delajte z notranjim hlajenjem (najmanj 5 barov).

Tehnični opis

Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 30
Nazivni Ø D	8 mm
Ø držala D _s	12 mm
Toleranca Ø izvrtine D	0/+0,22 mm
Obračalna rezalna ploščica art. 268472–268496	WCHX 0401..
Uporabna dolžina L ₁	12 mm
Celotna dolžina L	80 mm
Vrsta uporabe	desno
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

Pribor

PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX6	674248 TX6
Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 30	269028 30
Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 200 cNm	659957 200