

Garant
CC.T 060202, Zvrst: HB7140-1


Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260140 HB7140-1
GTIN	4045197819017
Razred artikla	21G

Opis

CC.T 060202 HB7140-1 Zvrst: HB7140-1
 Lomilec odrezkov: VM
 Toleranca: M
 Globina reza a_p : 0,2 - 4 mm
 Podajanje f : 0,1 - 0,3 mm/v
 Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 60 - 230 m/min

Tehnični opis

Lomilec odrezkov	VM
Zvrst	HB7140-1
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	60 - 230 m/min
Podajanje f	0,1 - 0,3 mm/v
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Globina reza a_p	0,2 - 4 mm
Glavna uporaba	M

Radij rezila	0,2 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	CCMT 060202
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje