

**Garant****CC.T 09T308, Zvrst: HB7140-1**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260152 HB7140-1
GTIN	4045197819055
Razred artikla	21G

## Opis

CC.T 09T308 HB7140-1 Zvrst: HB7140-1  
Lomilec odrezkov: VM  
Toleranca: M  
Globina reza  $a_p$ : 0,2 - 4 mm  
Podajanje  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/v  
Hitrost rezanja  $v_c$  za glavno uporabo: 60 - 230 m/min

## Tehnični opis

Glavna uporaba	M
Lomilec odrezkov	VM
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	60 - 230 m/min
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Globina reza $a_p$	0,2 - 4 mm
Radij rezila	0,8 mm
Zvrst	HB7140-1

Podajanje f	0,1 - 0,3 mm/v
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	CCMW 09T308
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje