

Garant**DC.T 070202, Zvrst: HB7140-1**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260351 HB7140-1
GTIN	4045197819086
Razred artikla	21G

Opis

DCMT 070202 HB7140-1 Zvrst: HB7140-1
Lomilec odrezkov: VS
Toleranca: M
Globina reza a_p : 0,2 - 1,5 mm
Podajanje f : 0,1 - 0,3 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 70 - 260 m/min

Tehnični opis

Globina reza a_p	0,2 - 1,5 mm
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	70 - 260 m/min
Zvrst	HB7140-1
Glavna uporaba	M
Podajanje f	0,1 - 0,3 mm/v
Lomilec odrezkov	VS

Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Radij rezila	0,2 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	DCMT 070202
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje