

**Garant****DC.T 11T308, Zvrst: HB7140-1****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260361 HB7140-1
GTIN	4045197819123
Razred artikla	21G

**Opis**

DC.T 11T308 HB7140-1 Zvrst: HB7140-1  
Lomilec odrezkov: VS  
Toleranca: M  
Globina reza  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm  
Podajanje  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/v  
Hitrost rezanja  $v_c$  za glavno uporabo: 70 - 260 m/min

**Tehnični opis**

Zvrst	HB7140-1
Radij rezila	0,8 mm
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Globina reza $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Glavna uporaba	M
Podajanje $f$	0,1 - 0,3 mm/v
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	70 - 260 m/min

Lomilec odrezkov	VS
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	DCMT 11T308
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje