

Garant**DC.T 070202, Zvrst: HB7140-1****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260449 HB7140-1
GTIN	4045197819130
Razred artikla	21G

Opis

DC.T 070202 HB7140-1 Zvrst: HB7140-1
Lomilec odrezkov: VM
Toleranca: M
Globina reza a_p : 0,5 - 2,5 mm
Podajanje f : 0,1 - 0,3 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 60 - 230 m/min

Tehnični opis

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	60 - 230 m/min
Glavna uporaba	M
Podajanje f	0,1 - 0,3 mm/v
Radij rezila	0,2 mm
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Globina reza a_p	0,5 - 2,5 mm
Lomilec odrezkov	VM

Zvrst	HB7140-1
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	DCMT 070202
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje