

**Garant****DC.T 11T304, Zvrst: HB7140-1****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260462 HB7140-1
GTIN	4045197819161
Razred artikla	21G

**Opis**

DC.T 11T304 HB7140-1 Zvrst: HB7140-1  
Lomilec odrezkov: VM  
Toleranca: M  
Globina reza  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm  
Podajanje  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/v  
Hitrost rezanja  $v_c$  za glavno uporabo: 60 - 230 m/min

**Tehnični opis**

Zvrst	HB7140-1
Podajanje $f$	0,1 - 0,3 mm/v
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	60 - 230 m/min
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Lomilec odrezkov	VM
Radij rezila	0,4 mm
Globina reza $a_p$	0,5 - 2,5 mm

Glavna uporaba	M
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	DCMT 11T304
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje