

**Garant****RC.X 1204, Zvrst: HB7140-1**

### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260650 HB7140-1
GTIN	4045197819192
Razred artikla	21G

### Opis

RC.X 1204 HB7140-1 Lomilec odrezkov: VM  
Toleranca: M  
Globina reza  $a_p$ : 0,5 - 2 mm  
Podajanje  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/v  
Hitrost rezanja  $v_c$  za glavno uporabo: 60 - 230 m/min

### Tehnični opis

Podajanje $f$	0,1 - 0,3 mm/v
Zvrst	HB7140-1
Globina reza $a_p$	0,5 - 2 mm
Glavna uporaba	M
Lomilec odrezkov	VM
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	60 - 230 m/min

Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	RCMX 1204
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje