

**Garant**
**SCMT 09T304, Zvrst: HB7140-1**


## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260742 HB7140-1
GTIN	4045197819208
Razred artikla	21G

## Opis

SCMT 09T304 HB7140-1 Radij rezila: 0,4 mm

Zvrst: HB7140-1

Lomilec odrezkov: VS

Globina reza  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm

Podajanje  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/v

Hitrost rezanja  $v_c$  za glavno uporabo: 70 - 260 m/min

## Tehnični opis

Zvrst	HB7140-1
Glavna uporaba	M
Lomilec odrezkov	VS
Globina reza $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	70 - 260 m/min
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Radij rezila	0,4 mm

Podajanje f	0,1 - 0,3 mm/v
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	SCMT 09T304
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje