

Garant**SCMT 120404, Zvrst: HB7140-1**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260748 HB7140-1
GTIN	4045197819222
Razred artikla	21G

Opis

SCMT 120404 HB7140-1 Radij rezila: 0,4 mm

Zvrst: HB7140-1

Lomilec odrezkov: VS

Globina reza a_p : 0,2 - 1,5 mm

Podajanje f : 0,1 - 0,3 mm/v

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 70 - 260 m/min

Tehnični opis

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	70 - 260 m/min
Glavna uporaba	M
Podajanje f	0,1 - 0,3 mm/v
Radij rezila	0,4 mm
Zvrst	HB7140-1
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Lomilec odrezkov	VS

Globina reza a_p	0,2 - 1,5 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	SCMT 120404
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje