

Garant
SCMT 120408, Zvrst: HB7140-1


Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260750 HB7140-1
GTIN	4045197819239
Razred artikla	21G

Opis

SCMT 120408 HB7140-1 Radij rezila: 0,8 mm

Zvrst: HB7140-1

Lomilec odrezkov: VS

Globina reza a_p : 0,2 - 1,5 mm

Podajanje f : 0,1 - 0,3 mm/v

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 70 - 260 m/min

Tehnični opis

Glavna uporaba	M
Radij rezila	0,8 mm
Globina reza a_p	0,2 - 1,5 mm
Zvrst	HB7140-1
Lomilec odrezkov	VS
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	70 - 260 m/min

Podajanje f	0,1 - 0,3 mm/v
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	SCMT 120408
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje