

**Garant****SC.T 09T304, Zvrst: HB7140-1**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260762 HB7140-1
GTIN	4045197819246
Razred artikla	21G

## Opis

SC.T 09T304 HB7140-1 Radij rezila: 0,4 mm

Zvrst: HB7140-1

Lomilec odrezkov: VM

Toleranca: M

Globina reza  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm

Podajanje f: 0,1 - 0,3 mm/v

## Tehnični opis

Zvrst	HB7140-1
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Lomilec odrezkov	VM
Globina reza $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	60 - 230 m/min
Glavna uporaba	M
Radij rezila	0,4 mm

Podajanje f	0,1 - 0,3 mm/v
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	SCMT 09T304
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje