

**Garant****SCMT 09T308, Zvrst: HB7140-1**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260763 HB7140-1
GTIN	4045197819253
Razred artikla	21G

## Opis

SCMT 09T308 HB7140-1 Radij rezila: 0,8 mm

Zvrst: HB7140-1

Lomilec odrezkov: VM

Toleranca: M

Globina reza  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mmPodajanje  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/v

## Tehnični opis

Globina reza $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Lomilec odrezkov	VM
Podajanje $f$	0,1 - 0,3 mm/v
Glavna uporaba	M
Radij rezila	0,8 mm
Zvrst	HB7140-1
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	60 - 230 m/min

Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	SCMT 09T308
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje