

**Garant****SC.T 120404, Zvrst: HB7140-1**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260765 HB7140-1
GTIN	4045197819260
Razred artikla	21G

## Opis

SC.T 120404 HB7140-1 Radij rezila: 0,4 mm

Zvrst: HB7140-1

Lomilec odrezkov: VM

Toleranca: M

Globina reza  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm

Podajanje f: 0,1 - 0,3 mm/v

## Tehnični opis

Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	60 - 230 m/min
Globina reza $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Radij rezila	0,4 mm
Glavna uporaba	M
Lomilec odrezkov	VM
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Zvrst	HB7140-1

Podajanje f	0,1 - 0,3 mm/v
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	SCMT 120404
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje