

**Garant****TCMT 16T308, Zvrst: HB7140-1****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260958 HB7140-1
GTIN	4045197819321
Razred artikla	21G

**Opis**

TCMT 16T308 HB7140-1 Zvrst: HB7140-1  
Lomilec odrezkov: VS  
Globina reza  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm  
Podajanje  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/v  
Hitrost rezanja  $v_c$  za glavno uporabo: 70 - 260 m/min

**Tehnični opis**

Glavna uporaba	M
Podajanje $f$	0,1 - 0,3 mm/v
Zvrst	HB7140-1
Radij rezila	0,8 mm
Lomilec odrezkov	VS
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	70 - 260 m/min
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Globina reza $a_p$	0,2 - 1,5 mm

Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	TCMT 16T308
Število zamenljivih ploščic/rezil	3
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje