

**Garant****TC.T 110202, Zvrst: HB7140-1**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260980 HB7140-1
GTIN	4045197819338
Razred artikla	21G

## Opis

TC.T 110202 HB7140-1 Zvrst: HB7140-1  
Lomilec odrezkov: VM  
Toleranca: M  
Globina reza  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm  
Podajanje  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/v  
Hitrost rezanja  $v_c$  za glavno uporabo: 60 - 230 m/min

## Tehnični opis

Lomilec odrezkov	VM
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	60 - 230 m/min
Radij rezila	0,2 mm
Zvrst	HB7140-1
Globina reza $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Podajanje $f$	0,1 - 0,3 mm/v
Glavna uporaba	M

Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	TCMT 110202
Število zamenljivih ploščic/rezil	3
Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje