

Garant**TC.T 110204, Zvrst: HB7140-1**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260982 HB7140-1
GTIN	4045197819345
Razred artikla	21G

Opis

TC.T 110204 HB7140-1 Zvrst: HB7140-1
Lomilec odrezkov: VM
Toleranca: M
Globina reza a_p : 0,5 - 2,5 mm
Podajanje f : 0,1 - 0,3 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 60 - 230 m/min

Tehnični opis

Podajanje f	0,1 - 0,3 mm/v
Lomilec odrezkov	VM
Radij rezila	0,4 mm
Zvrst	HB7140-1
Glavna uporaba	M
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	60 - 230 m/min
Globina reza a_p	0,5 - 2,5 mm

Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	TCMT 110204
Število zamenljivih ploščic/rezil	3
Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje