

Garant
TCMT 16T308, Zvrst: HB7140-1


Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260988 HB7140-1
GTIN	4045197819369
Razred artikla	21G

Opis

TCMT 16T308 HB7140-1 Zvrst: HB7140-1
 Lomilec odrezkov: VM
 Toleranca: M
 Globina reza a_p : 0,5 - 2,5 mm
 Podajanje f : 0,1 - 0,3 mm/v
 Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 60 - 230 m/min

Tehnični opis

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	60 - 230 m/min
Lomilec odrezkov	VM
Podajanje f	0,1 - 0,3 mm/v
Globina reza a_p	0,5 - 2,5 mm
Glavna uporaba	M
Zvrst	HB7140-1
Radij rezila	0,8 mm
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen

Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	TCMT 16T308
Število zamenljivih ploščic/rezil	3
Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje