

**Garant****VBMT 110304, Zvrst: HB7140-1**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	261144 HB7140-1
GTIN	4045197819383
Razred artikla	21G

## Opis

VBMT 110304 HB7140-1 Zvrst: HB7140-1  
Lomilec odrezkov: VS  
Globina reza  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm  
Podajanje  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/v  
Hitrost rezanja  $v_c$  za glavno uporabo: 70 - 260 m/min

## Tehnični opis

Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	70 - 260 m/min
Lomilec odrezkov	VS
Zvrst	HB7140-1
Glavna uporaba	M
Podajanje $f$	0,1 - 0,3 mm/v
Radij rezila	0,4 mm
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen

Globina reza $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	VBMT 110304
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje