

Garant**VC.T 110304, Zvrst: HB7140-1**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	261366 HB7140-1
GTIN	4045197819468
Razred artikla	21G

Opis

VC.T 110304 HB7140-1 Zvrst: HB7140-1
Lomilec odrezkov: VS
Toleranca: M
Globina reza a_p : 0,2 - 1,5 mm
Podajanje f : 0,1 - 0,3 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 70 - 260 m/min

Tehnični opis

Globina reza a_p	0,2 - 1,5 mm
Zvrst	HB7140-1
Lomilec odrezkov	VS
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Podajanje f	0,1 - 0,3 mm/v
Radij rezila	0,4 mm
Glavna uporaba	M

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	70 - 260 m/min
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	VCMT 110304
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje