

**Garant****VC.T 160402, Zvrst: HB7140-1**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	261370 HB7140-1
GTIN	4045197819475
Razred artikla	21G

## Opis

VCMT 160402 HB7140-1 Zvrst: HB7140-1  
Lomilec odrezkov: VS  
Toleranca: M  
Globina reza  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm  
Podajanje  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/v  
Hitrost rezanja  $v_c$  za glavno uporabo: 70 - 260 m/min

## Tehnični opis

Podajanje $f$	0,1 - 0,3 mm/v
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Lomilec odrezkov	VS
Glavna uporaba	M
Radij rezila	0,2 mm
Globina reza $a_p$	0,2 - 1,5 mm

Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	70 - 260 m/min
Zvrst	HB7140-1
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	VCMT 160402
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje