

Garant**VC.T 110304, Zvrst: HB7140-1**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	261454 HB7140-1
GTIN	4045197819505
Razred artikla	21G

Opis

VC.T 110304 HB7140-1 Zvrst: HB7140-1
Lomilec odrezkov: VM
Toleranca: M
Globina reza a_p : 0,5 - 2,5 mm
Podajanje f : 0,1 - 0,3 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 60 - 230 m/min

Tehnični opis

Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Zvrst	HB7140-1
Globina reza a_p	0,5 - 2,5 mm
Radij rezila	0,4 mm
Glavna uporaba	M
Lomilec odrezkov	VM
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	60 - 230 m/min

Podajanje f	0,1 - 0,3 mm/v
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	VCMT 110304
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje