

**Garant**
**Orodje za struženje in vrtanje „5 v 1“ 2,25×D, levi, Ø DC: 10mm**


## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	268468 10
GTIN	4045197470218
Razred artikla	21X

## Opis

### Izvedba:

Z notranjim hlajenjem.

Cilindrično držalo **z zvezo**.

### Uporaba:

Plano struženje, vzdolžno struženje, vrtanje, notranje vzdolžno struženje, grezenje.

### Napotek:

- **Izberite čim večje radije vogala rezila.**
- **Pri vrtanju vedno delajte z notranjim hlajenjem (najmanj 5 barov).**

Orodje za struženje in vrtanje, **pri konstrukcijskem jeklu z dolgimi odrezki in nerjavnih jeklih z dolgimi odrezki uporabljati le do  $1,5 \times D$ .**

## Tehnični opis

Ø držala $D_s$	12 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 31
Obračalna rezalna ploščica art. 268472–268496	WCHX 05T1..
Toleranca Ø izvrtine D	0/+0,22 mm
Nazivni Ø D	10 mm
Dolžina držala $L_s$	42 mm
Uporabna dolžina $L_1$	22,5 mm
Ø $d_2$	16 mm

Prevesna dolžina L <sub>A</sub>	28 mm
Vrsta uporabe	levi
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

## Pribor

PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 31	269028 31
Momentni izvijačs skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500