

Garant**WCHX 090304, Tip: SM**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	268488 SM
GTIN	4045197470782
Razred artikla	21K

Opis

Primerno za:

Orodje za vrtanje art. 268463 – 268468 vel. 18.

Ustrezno za \varnothing orodja D_c : 18 mm

Zvrst: HB7120

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 110 - 220 m/minHitrost rezanja v_c za dodatno uporabo: 110 - 140 m/min

Tehnični opis

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	110 - 220 m/min
Glavna uporaba	P
Tip	SM
Hitrost rezanja v_c za dodatno uporabo	110 - 140 m/min
Dodatna uporaba	M
Radij rezila	0,5 mm
Zvrst	HB7120
Rezalni material	HM

ISO-oznaka obračalne ploščice	WCHX 090304
Število zamenljivih ploščic/rezil	3
Ustrezno za Ø orodja D _c	18 mm
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje