

Garant
Držalo za zarezovalno struženje, desno, Širina držala/zareze w: 16/2mm

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	273757 16/2
GTIN	4045197584144
Razred artikla	21W

Opis
Izvedba:

Iz zelo trdega orodnega jekla ($> 1300 \text{ N/mm}^2$). V povezavi s konveksnim vpetjem ploščice je dosežena največja odpornost proti aksialnim in radialnim rezalnim silam, kar bistveno poveča produktivnost in izboljša kakovost površine.

Napotek:

Od globine zarez 19,5 mm (do širine zarez 3 mm) oz. od globine zarez 24,5 mm (od širine zarez 4 mm) pride drugo rezilo v stik z obdelovancem. Pri tem lahko pride do nastanka brazd. Po potrebi uporabite enostranske ploščice za zarezovalno struženje art. 273656 – 273670.

Tehnični opis

Vijak	279815 5 (TX25; 6 Nm)
Dolžina glave L_1	31,5 mm
Globina zarez t_{maks}	14 mm
Funkcijska širina L_4	16 mm
Širina zarez w	2 mm
Celotna dolžina L	100 mm
Širina držala b	16 mm
Vrsta uporabe	desno
z notranjim hlajenjem	ne
možnost aksialnega zarezovanja	da

Vrsta izdelka

Držalo za zunanje struženje

Pribor

8 mm rezilo, z magnetomza 1/4-colske vijačne nastavke
Celotna dolžina 50 mm

659874 50

Vpenjalni vijak Tip 5

279815 5

Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebla Maksimalni
vrtilni moment 1600 cNm

659906 1600

PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX25

674248 TX25

Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebla Maksimalni
vrtilni moment 1600 cNm

659957 1600