

Garant**Držalo za zarezovalno struženje, levo, Širina držala/zareze w: 25/4mm****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 273758 25/4 |
| GTIN | 4045197538444 |
| Razred artikla | 21W |

Opis**Izvedba:**

Iz zelo trdega orodnega jekla ($> 1300 \text{ N/mm}^2$). V povezavi s konveksnim vpetjem ploščice je dosežena največja odpornost proti aksialnim in radialnim rezalnim silam, kar bistveno poveča produktivnost in izboljša kakovost površine.

Napotek:

Od globine zareza 19,5 mm (do širine zareza 3 mm) oz. od globine zareza 24,5 mm (od širine zareza 4 mm) pride drugo rezilo v stik z obdelovancem. Pri tem lahko pride do nastanka brazd. Po potrebi uporabite enostranske ploščice za zarezovalno struženje art. 273656 – 273670.

Tehnični opis

| | |
|----------------------------------|-----------------------|
| Dolžina glave L_1 | 48 mm |
| Globina zareze t_{maks} | 28 mm |
| Vijak | 279815 7 (TX30; 8 Nm) |
| Širina zareze w | 4 mm |
| Funkcijska širina L_4 | 26,5 mm |
| Celotna dolžina L | 150 mm |
| Širina držala b | 25 mm |
| Vrsta uporabe | levo |
| z notranjim hlajenjem | ne |
| možnost aksialnega zarezovanja | da |

Vrsta izdelka

Držalo za zunanje struženje

Pribor

Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 1600 cNm

659906 1600

PrecisionBit za Torx®, 1/4 col E 6,3 Profil Torx® TX30

674248 TX30

8 mm rezilo, z magnetomza 1/4-colske vijačne nastavke
Celotna dolžina 50 mm

659874 50

Vpenjalni vijak Tip 7

279815 7

Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 1600 cNm

659957 1600