


Garant**Pomično merilo, Merilno območje: 150mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	GG4101 150
GTIN	4069515051316
Razred artikla	GGN

Opis**Izvedba:**

Deli za odčitavanje nesvetleče kromirani.

Fina, kontrastna skala.

Vijak za utrditev na zgornji strani.

Ergonomično optimiziran drsnik. Odčitavanje brez napak zaradi barvno označene skale.

Fino lepene merilne površine. Boljše odčitavanje zaradi barvno označene skale.

Obseg dobave:

5 x analogno pomično merilo št. 410100 150.

Dodatni pribor:

Tabela navojev art. 412180 za hrbtno stran pomičnega merila.

Tehnični opis

Delitev	1/128 col
Dolžina konic	40 mm
Odstopanje meritve E MPE	±0,05 mm
Standard	ISO 13385
Kalibriranje	A1
Pakiranje	Etui

Podatkovni list

Delitev	1/20 mm
Globinski omejevalnik	kotno 3,7×1,3
Preklop odčitavanja	mm / cole
Merilno območje	0 - 150 mm
Odčitavanje	5 mm
Z globinskim omejevalnikom	da
Utrditev	Vijak za utrditev na zgornji strani
Merilno orodje	analogni
Material	Plemenito jeklo, INOX
vse dele	kaljene
Vrsta izdelka	Univerzalno pomično merilo

Ustrezni izdelki

No Shop URL available for: GG4101 150