

Garant

**Nož za notranje zarezovalno struženje, desni, Ø držala DS/širina zareze w:
16/2mm**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	273790 16/2
GTIN	4045197525017
Razred artikla	21W

Opis**Izvedba:**

Iz zelo trdega orodnega jekla ($> 1300 \text{ N/mm}^2$). V povezavi s konveksnim vpetjem obračalne ploščice je dosežena največja odpornost proti aksialnim in radialnim rezalnim silam, kar bistveno poveča produktivnost in izboljša kakovost površine.

Tehnični opis

t_{maks} za notranjo obdelavo	6 mm
Minimalni Ø predvrtanja D_{min}	23 mm
Srednji premik L_3	14,5 mm
Širina zareze w	2 mm
Vijak	279815 9 (TX25; 4,5 Nm)
Celotna dolžina L	180 mm
Prevesna dolžina L_1 odmaknjenih držal	30 mm
Ø držala D_s	16 mm
Področje uporabe	Radialni notranji utori
Vrsta uporabe	desni
z notranjim hlajenjem	da
možnost aksialnega zarezovanja	da
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

Pribor

Vpenjalni vijak Tip 9	279815 9
8 mm rezilo, z magnetomza 1/4-colske vijačne nastavke Celotna dolžina 50 mm	659874 50
Momentni izvijačs skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 1600 cNm	659906 1600
Momentni izvijačs skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 1600 cNm	659957 1600
PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX25	674248 TX25