

Garant**WCHX 090308, Tip: ALU**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	268490 ALU
GTIN	4045197470829
Razred artikla	21K

Opis

Primerno za:

Orodje za vrtanje art. 268463 – 268468 vel. 18.

Ustrezno za \varnothing orodja D_c : 18 mm

Zvrst: HU70AL

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 300 - 600 m/min

Hitrost rezanja v_c za dodatno uporabo: 180 m/min

Tehnični opis

Tip	ALUMINIJ
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	300 - 600 m/min
Radij rezila	0,2 mm
Dodatna uporaba	K
Hitrost rezanja v_c za dodatno uporabo	180 m/min
Glavna uporaba	N
Zvrst	HU70AL
Rezalni material	HM

ISO-oznaka obračalne ploščice	WCHX 090308
Število zamenljivih ploščic/rezil	3
Ustrezno za \emptyset orodja D _c	18 mm
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje