


Garant**OZ-vpenjalna matica, Vpenjalno območje vpenjalne glave: 2-16mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	309670 2-16
GTIN	4045197292155
Razred artikla	31Z

Opis**Izvedba:**

- Matica je kaljena in brušena z vseh strani.
- S kroglično uležajenim tlačnim prstanom za višjo držalno silo in boljše lastnosti krožnega teka.

Primerno za:

Glava za OZ-vpenjalne stročnice art. 300695; 302460; 302462; 302475 in art. 302477.

Tehnični opis

Celotna dolžina L	24 mm
Vpenjalno območje vpenjalne glave	2 - 16 mm
maksimalni zatezni moment	100 Nm
Navoj	M33×1,5
Zunanji Ø D	43 mm
Standard	DIN 6388 D

Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev

G 2,5 pri 25000 min⁻¹

Vrsta izdelka

Vpenjalne matice

Pribor

Objemni ključs kljunom za zunanji Ø matice 40/42 mm

628400 40/42