

**Garant****Držalo za zarezovalno struženje, levo, Širina držala/zareze w: 25/5mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	273756 25/5
GTIN	4045197485120
Razred artikla	21W

**Opis****Izvedba:**

Iz zelo trdega orodnega jekla ( $> 1300 \text{ N/mm}^2$ ). V povezavi s konveksnim vpetjem ploščice je dosežena največja odpornost proti aksialnim in radialnim rezalnim silam, kar bistveno poveča produktivnost in izboljša kakovost površine.

**Napotek:**

Od širine zareza 6 mm pride pri  $t_{\text{maks}}$  ( $5 \times$  širina zareza) drugo rezilo v stik z obdelovancem. Pride lahko do nastanka brazd. Zanesljivo brez brazd do  $t = 24,5 \text{ mm}$ .

**Tehnični opis**

Širina zareze w	5 mm
Dolžina glave $L_1$	43 mm
Vijak	279815 7 (TX30; 8 Nm)
Globina zareze $t_{\text{maks}}$	25 mm
Funkcijska širina $L_4$	26,5 mm
Celotna dolžina L	150 mm
Širina držala b	25 mm
Vrsta uporabe	levo
z notranjim hlajenjem	ne
možnost aksialnega zarezovanja	da

Vrsta izdelka

Držalo za zunanje struženje

**Pribor**

PrecisionBit za Torx®, 1/4 col E 6,3 Profil Torx® TX30

674248 TX30

Vpenjalni vijak Tip 7

279815 7

8 mm rezilo, z magnetomza 1/4-colske vijačne nastavke  
Celotna dolžina 50 mm

659874 50

Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni  
vrtilni moment 1600 cNm

659906 1600

Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni  
vrtilni moment 1600 cNm

659957 1600