

FAHRION®
FAHRION®**Tesnilni obroček HP za ER-vpenjalno matico CENTRO P, DI32, Ø vpenjanja (korak 1 mm): 12mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	309668 12
GTIN	2050001705297
Razred artikla	34F

Opis**Izvedba:**

Mini = vse velikosti z **M**, ekstremno vitka izvedba.

MiniVitka = velikost **MS**, ekstremna super vitka izvedba.

Stožčasta = vse velikosti s **C**.

standardna = vse druge velikosti.

Vulkanizirani **visokotlačni tesnilni obročki** do 80 barov.

Premostitev vpenjalnega Ø 0,5 mm (+0,4 / -0,1).

Primerno za:

ER-vpenjalne matice CP art. 309665 vel. 32DI.

Napotek:

ER-vpenjalne matice tipa CP in tesnilni obročki tipa HP za **sistem FAHRION niso primerni za druge sisteme!**

ER-vpenjalna matica FAHRION CENTRO P HDC ni primerna za standardne glave za ER-vpenjalne stročnice CENTRO P.

· **Tesnilni obročki s korakom 0,5 mm po ponudbi.**

· **Tesnilni obročki DI40 po ponudbi.**

Ni združljivo z drugimi sistemi tesnilnih obročkov!

Tehnični opis

Ø vpenjanja	12 mm
Serija	Centro P
za tip	D132
Zunanji Ø D	26,2 mm
Višina L	2 mm
Vrsta izdelka	Pribor za glave za vpenjalne stročnice