


Garant**OZ-vpenjalna matica, Vpenjalno območje vpenjalne glave: 2-25mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	309670 2-25
GTIN	4045197292162
Razred artikla	31Z

Opis**Izvedba:**

- Matica je kaljena in brušena z vseh strani.
- S kroglično uležajenim tlačnim prstanom za višjo držalno silo in boljše lastnosti krožnega teka.

Primerno za:

Glava za OZ-vpenjalne stročnice art. 300695; 302460; 302462; 302475 in art. 302477.

Tehnični opis

Celotna dolžina L	30 mm
Navoj	M48x2
maksimalni zatezni moment	180 Nm
Vpenjalno območje vpenjalne glave	2 - 25 mm
Zunanji Ø D	60 mm
Standard	DIN 6388 D

Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Vrsta izdelka	Vpenjalne matice

Pribor

Objemni ključs kljunom za zunanji Ø matice 58/62 mm	628400 58/62
---	--------------