

Garant

Nož za notranje zarezovalno struženje, desni, Ø držala DS/širina zarez w: 40/2mm

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	273790 40/2
GTIN	4045197679673
Razred artikla	21W

Opis**Izvedba:**

Iz zelo trdega orodnega jekla ($> 1300 \text{ N/mm}^2$). V povezavi s konveksnim vpetjem obračalne ploščice je dosežena največja odpornost proti aksialnim in radialnim rezalnim silam, kar bistveno poveča produktivnost in izboljša kakovost površine.

Tehnični opis

Srednji premik L_3	27 mm
Vijak	279815 8 (TX20; 4,5 Nm)
Minimalni Ø predvrtanja D_{\min}	49 mm
t_{\max} za notranjo obdelavo	11,5 mm
Širina zarez w	2 mm
Celotna dolžina L	350 mm
Prevesna dolžina L_1 odmaknjenih držal	60 mm
Ø držala D_s	40 mm
Področje uporabe	Radialni notranji utori
Vrsta uporabe	desni
z notranjim hlajenjem	da
možnost aksialnega zarezovanja	da
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

Pribor

Vpenjalni vijak Tip 8

279815 8

Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni
vrtilni moment 500 cNm

659957 500

PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX20

674248 TX20