

**Garant****Držalo za zarezovalno struženje, levo, Širina držala/zareze w: 32/5mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	273756 32/5
GTIN	4045197531643
Razred artikla	21W

**Opis****Izvedba:**

Iz zelo trdega orodnega jekla ( $> 1300 \text{ N/mm}^2$ ). V povezavi s konveksnim vpetjem ploščice je dosežena največja odpornost proti aksialnim in radialnim rezalnim silam, kar bistveno poveča produktivnost in izboljša kakovost površine.

**Napotek:**

Od širine zarez 6 mm pride pri  $t_{\text{maks}}$  ( $5 \times$  širina zarez) drugo rezilo v stik z obdelovancem. Pride lahko do nastanka brazd. Zanesljivo brez brazd do  $t = 24,5 \text{ mm}$ .

**Tehnični opis**

Globina zarez $t_{\text{maks}}$	25 mm
Funkcijska širina $L_4$	26,5 mm
Širina zarez $w$	5 mm
Dolžina glave $L_1$	43 mm
Vijak	279815 7 (TX30; 8 Nm)
Celotna dolžina $L$	170 mm
Širina držala $b$	32 mm
Vrsta uporabe	levo
z notranjim hlajenjem	ne
možnost aksialnega zarezovanja	da

Vrsta izdelka

Držalo za zunanje struženje

**Pribor**

8 mm rezilo, z magnetomza 1/4-colske vijačne nastavke  
Celotna dolžina 50 mm

659874 50

PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX30

674248 TX30

Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebla Maksimalni  
vrtilni moment 1600 cNm

659906 1600

Vpenjalni vijak Tip 7

279815 7

Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebla Maksimalni  
vrtilni moment 1600 cNm

659957 1600