

**Garant****WCHX 10T304, Tip: ALU**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	268492 ALU
GTIN	4045197470881
Razred artikla	21K

## Opis

### Primerno za:

Orodje za vrtanje art. 268463 – 268468 vel. 20.

Ustrezno za  $\varnothing$  orodja  $D_c$ : 20 mm

Zvrst: HU70AL

Hitrost rezanja  $v_c$  za glavno uporabo: 300 - 600 m/min

Hitrost rezanja  $v_c$  za dodatno uporabo: 180 m/min

## Tehnični opis

Glavna uporaba	N
Hitrost rezanja $v_c$ za dodatno uporabo	180 m/min
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	300 - 600 m/min
Radij rezila	0,2 mm
Tip	ALUMINIJ
Dodatna uporaba	K
Zvrst	HU70AL
Rezalni material	HM

ISO-oznaka obračalne ploščice	WCHX 10T304
Število zamenljivih ploščic/rezil	3
Ustrezno za $\emptyset$ orodja D <sub>c</sub>	20 mm
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje