


**Garant****OZ-vpenjalna matica, Vpenjalno območje vpenjalne glave: 4-32mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	309670 4-32
GTIN	4045197292179
Razred artikla	31Z

**Opis****Izvedba:**

- Matica je kaljena in brušena z vseh strani.
- S kroglično uležajenim tlačnim prstanom za višjo držalno silo in boljše lastnosti krožnega teka.

**Primerno za:**

Glava za OZ-vpenjalne stročnice art. 300695; 302460; 302462; 302475 in art. 302477.

**Tehnični opis**

Celotna dolžina L	33,5 mm
maksimalni zatezni moment	220 Nm
Navoj	M60×2,5
Vpenjalno območje vpenjalne glave	4 - 32 mm
Zunanji Ø D	72 mm
Standard	DIN 6388 D

Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup>
Vrsta izdelka	Vpenjalne matice