

Garant**List za zarezovanje, nevtralna, Višina lista h₅/širina zareze w: 26/3 mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	273780 26/3
GTIN	4045197607249
Razred artikla	21W

Opis**Uporaba:**

V povezavi z zarezovalnimi ploščicami art. 273656 – 273670.

Primerno za :

Držalo art. 273984 – 273994 ali 319132 – 319133 (VDI-držalo).

Pazi:

Montažni ključ art. 279920 je potrebno naročiti posebej.

Napotek:

Od globine zareza 19,5 mm (do širine zareza 3 mm) oz. od globine zareza 24,5 mm (od širine zareza 4 mm) pride drugo rezilo v stik z obdelovancem. Pri tem lahko pride do nastanka brazd. Po potrebi uporabite enostranske ploščice za zarezovalno struženje art. 273656 – 273670.

možnost aksialnega zarezovanja: ne

za maksimalni Ø obdelovanca: 85 mm

Višina h₁: 21,4 mm

Celotna dolžina L_{celotna}: 120 mm

Tehnični opis

za maksimalni Ø obdelovanca	85 mm
Širina zareze w	3 mm
Višina lista h ₅	26 mm
Višina h ₁	21,4 mm
Celotna dolžina L _{celotna}	120 mm
Vrsta uporabe	nevtralna

z notranjim hlajenjem	ne
možnost aksialnega zarezovanja	ne
Vrsta izdelka	List za zarezovanje